

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202238 4
GTIN	4067263015390
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Med **excentrisk avbackning** och extra **finslipning** i spånutrymmena för **en utomordentlig spån borttransport** i långspånande aluminiummaterial.

Användningsdata:

För grov- och slätbearbetning.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,015 mm
totallängd L	65 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	6 mm
Hörnfasvinkel	90 grad
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,02 mm
Skärlängd L_c	12 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skär-Ø D_c	4 mm

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadnorm
Typ	W
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	Skärdjup fullspår $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	170 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	160 m/min	N
PE-HD	lämplig	110 m/min	N
PA 66	lämplig	130 m/min	N
PEEK	lämplig	110 m/min	N
PF 31	lämplig	90 m/min	N
Honeycomb Sandwich	begränsat lämplig	160 m/min	N
Cu	lämplig	120 m/min	N
CuZn	lämplig	150 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	begränsat lämplig		
Luft	begränsat lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB