

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
100/10mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	214857 100/10
GTIN	4045197553485
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

**Användningsdata:**

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid  $a_e > 0,5 \times D$  minskas  $a_p$  till max 6 mm.

**För exakt 90° hörn, välj  $a_p = 8$  mm.**

För att alla **4 skäreppor** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SO.. 1205..
Skär-Ø $D_c$	100 mm

totallängd $L_{tot}$	50 mm
FästhålsØ	32 mm
Skruvsats förvändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	10 mm
Antal skär Z	10
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219833