

**Hörnfräs 90° MEC17, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z: 50/4Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppgar medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	50 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	15,7 mm
totalängd $L_{\text{tot}}$	150 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	41,6 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	98 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	93 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,34 grad
Ø $D_3$	43 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------