

**Garant****Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192541 25
GTIN	4045197547651
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

**Med avbackade tandade skär.**

Ändskärsgeometri för rampning.

· **Breda, finslipade spånspår.**

· **Speciell spånvinkel för aluminium och järnfria metaller**

För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

**Fördel:**

De stora spåren är lämpliga **för stora spånolymer.**

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	3
Hörnfasbredd vid 45°	1 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,09 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
totallängd L	166 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	90 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js14
Spiralvinkel	36 grad

Hörfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		