

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	55 mm
FästhålsØ	32 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	15,7 mm
Antal skär Z	7
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	0,16 grad
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	91,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	193 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------