

melabo**Borrmaskin, Typ: BE650**

Beställningsdata

Ordernummer	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Rätt borrmaskin till varje borrhål.

Varje borrmaskin har ett optimalt varvtalsområde för vissa borrhåldiametrar, och dessutom har den en spindel med invändigt sexkantfäste för skruvdragarbiter som kan användas också utan borrhålschuck. Snabbchucken Futuro Plus säkerställer exakta borrhål resultat med hjälp av automatisk åtdragning under borrhållning.

- **Liten och lätthanterlig borrmaskin.**
- **Vario (V) elektronik för arbete med materialanpassade varvtal.**
- **Inställningshjul för förval av varvtalet**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Handtag med halksäker softgrip-yta.**

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrhålschucken Futuro Plus.

Teknisk beskrivning

Höger-/vänstergång	ja
maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	13 mm

effektförbrukning	650 W
hals-Ø	43 mm
borrchuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	30 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	1500 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BE 650
vikt	1,8 kg
kabellängd	2,5 m
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Bormaskin