

metabo**Sladdlös excenterslip utan batteri, Typ: SXALTX125****Beställningsdata**

Ordernummer	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Platt, sladdlös excenterslip med ergonomisk design och låg vikt för mindre trötthet under arbetet.

- **Behaglig styrning av slipmaskinen nära ytan på grund av den låga totalhöjden.**
- **Steglös varvtalsreglering för arbete med materiallämpliga varvtal.**
- **Arbete med låga vibrationer tack vare jämn gång.**
- **Gripområde med halkfri yta med Softgrip.**
- **Mjukstart minimerar ytdefekter vid anläggning.**
- **Unik borstlös motor för maximal slipningseffektivitet även vid kontinuerlig drift.**
- **Sliprondell med flera hål för effektiv utsugning och längre slipmedelslivslängd.**
- **Med lätt tömbar textildammsugarpåse för arbete utan dammsugare.**
- **Kan anslutas till en universaldammsugare med anslutningsmuff 630798000.**
- **Motor- och rondellbromsarna gör att maskinen kan läggas ner snabbt.**
- **Avtagbart skydd skyddar intilliggande ytor och ökar sliprondellens livslängd.**
- **Med fästpunkt för verktygsbälten för arbete på höga höjder.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inkluderar sliprondell, 1 st sandpapper, dammpåse, sexkantnyckel, utan batteri och laddare.

OBS!:

Passande slipskiva 8 hål artikelnr 567745 och ABRANET artikelnr 567802.

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
excenterfrekvens	4000 - 10000 min ⁻¹
Antal ingående batterier	0
vikt	1,1 kg
Batterityp	Litiumjon
stödtallrik Ø	125 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	1,1 m/s ²
excenterrörelse	2 mm
tillverkarens beteckning	SXA 18 LTX 125 BL
Produktslag	Excenterslip