

metabo

Beställningsdata

Ordernummer	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Lätt, praktisk 210 W planslipmaskin med perfekt ergonomi:Gripområde med halkfri yta med Softgrip.Utmärkt slimpönster utan slipringar och räfflor för professionell ytbehandling.Sugmöjlighet genom att ansluta en universaldammsugare.

leveransinnehåll:

Inklusive dammpåse, transportväska.

OBS!:

Lämpligt kardborre-slippapper finns under nr 557576.

Teknisk beskrivning

hålbild	8-faldig
vikt	1,5 kg
slippapper längd (kardborre)	184 mm
excenterrörelse	2 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 4 m/s ²
slippapper längd (klämma)	230 mm
excenterfrekvens	22300 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
slippapper bredd (kardborre)	92 mm

slippapper bredd (klämma)	92 mm
effektförbrukning	210 W
förpackning	Transportväska
Produktslag	Planslipmaskin