

metabo**Rakslip, Typ: GE710P**

Beställningsdata

Ordernummer	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Rakslipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raksliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.

- **Exakt spännhals för stationär användning.**
- **Förinställda varvtalssteg.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn när insatsverktyget är blockerat för säkert arbete.**

Slip med **en lång slipspindel är idealiska för avgradning** eller slipning av svetsfogar på svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa, 1 skiftnyckel.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	5,6 m/s ²
varvtalsområde	10000 - 30500 min ⁻¹
maximal spännhuls-Ø	6 mm
elektroniskt varvtalsförval	ja
tillverkarens beteckning	GE 710 Plus

vikt	1,6 kg
effektförbrukning	710 W
Produktslag	Rakslip