



## Vinkelslipmaskin GWS, Typ: GWS17125SB



### Beställningsdata

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer  | 077109 GWS17125SB |
| GTIN         | 4059952576657     |
| Artikelklass | 03C               |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftfull vinkelslipmaskin i en kompakt design** med förbättrat effekt-till-grepp-förhållande, varvtalsförval och intelligent bromssystem

- **med varvtalsförval**
- **Intelligent bromssystem för snabb bromsavstängning vid av aktivering av verktyget och sänkingskontroll.**
- **Kickback Control, återstartskydd och sidhandtag med vibrationskontroll för högt användarskydd.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

### Teknisk beskrivning

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| anmärkning               | Intelligent bromssystem        |
| maximal skiv-Ø           | 125 mm                         |
| vikt                     | 2,3 kg                         |
| effektförbrukning        | 1700 W                         |
| märkspänning             | 230 V                          |
| varvtalsområde           | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| tillverkarens beteckning | GWS 17-125 SB                  |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| förpackning       | Systemväska (HD = Heavy Duty) |
| Energiförsörjning | Nätdriven                     |
| Produktslag       | Vinkelslipmaskiner            |