

**metabo**

Kap- och geringssåg, Ø 216 mm, Typ: KGSV216M



## Beställningsdata

Ordernummer	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Artikelklass	03D

## Beskrivning

### Utförande:

Kapning- och geringssåg med **dragfunktion** och **hastighetskontroll**.

- **Hastighetskontroll för utökade användningsområden, t.ex. för sågning av aluminiumprofiler och plast.**
- **Integrerad skärinjelaser och LED-arbetsplatsbelysning för exakta snitt.**
- **Utdragbara bordsförlängningar, även borttagbara för att stödja extremt långa arbetsstycken.**
- **Effektiv spånutsug via integrerad spånavtagningsbehållare.**
- **Med sågklinga »multi cut« (plan-/trapetskugg) för hög skärkvalitet och lång livslängd, t.ex. i laminat- och aluminiumprofiler.**
- **Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken.**
- **Kompakt och lätt, även lämplig för enhandstransport.**
- **Robust formgjuten aluminiumkonstruktion för de tuffaste kraven.**
- **Enkel transport tack vare ergonomiska bärhandtag och såghuvudssäkerhet.**
- **Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir nästan konstant under belastning.**
- **Snabb och exakt justering av vanliga vinklar via låspunkter.**
- **Utdragbara bordsförlängningar, även borttagbara för att stödja extremt långa arbetsstycken.**
- **Ljus LED-arbetsbelysning för belysning av skärstället (nätström, inga batterier krävs).**

- **Höga, lateralt justerbara stopp för säker sågning.**
- **Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket ovanifrån eller framifrån.**
- **Djupstopp för enkel tillverkning av spår.**
- **Såghuvudet kan lutats åt vänster, med ytterligare vinkelintervall för underskärningar.**
- **Alla skalor och kontroller kan ses och manövreras intuitivt från arbetsläget.**
- **Enkelt byte av sågklinga genom spindellåsning; ingen demontering av pendelskyddskåpan krävs.**

#### leveransinnehåll:

Sågklinga av hårdmetall (60 tänder), 2 integrerade bordsförlängningar, längdstopp, materialklämma, verktyg för byte av sågklingor, kabelförvaring och uppsamlingspåse för spån.

#### OBS!:

Passande kretssågklinga finns under nr 584004 – 593930.

## Teknisk beskrivning

maximal geringsvinkel vänster	47 grad
Längd	760 mm
höjd	340 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
sågbladets hål-Ø	30 mm
maximalt varvtal:	5500 min <sup>-1</sup>
Bredd	475 mm
tillverkarens beteckning	KGSV 216 M
maximal lutningsvinkel höger	2 grad
kabellängd	2 m
maximal geringsvinkel höger	47 grad
sågblads-Ø	216 mm
maximal lutningsvinkel vänster	47 grad
vikt	13,5 kg
effektförbrukning	1350 W
maximalt sågdjup 90°	65 mm
maximalt sågdjup 45°	36 mm
Skärbredd	305 / 205 mm
Produktnamnsattribut	Ø 216 mm

Produktlag

Såg