



Sats med tigersågblad, Beteckning: 1155CHC-E



Beställningsdata

Ordernummer	588700 1155CHC-E
GTIN	4059952534589
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Tigersågblad **för metall**. Exakta, raka snitt med längsta möjliga användningstid i grova stålprofiler eller gjutgodsror. Idealisk för rivningsarbeten.

OBS!:

Sågblad av hårdmetall: Minska frekvensen, arbete utan pendling, använd kylvätska.

Teknisk beskrivning

Sågbladsmaterial	VHM
Antalblad	1
Bladlängd	225 mm
Tanddelning	3 mm
Snitttyp	rak tandning, fin
optimerad för material	Betong
Metallprofil (öppen)	< 175 mm
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
Produktslag	Tigersågblad