


**Hörnfräs 90° MECH17, med hål, Ø D / Zeff: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	32 mm
total längd L_{tot}	85 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	59 mm
Passande vändskär	BD.. 1704
ISO-kod vändskär	BDMT 170408
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
effektivt antal skär Z_{eff}	6
Skär-Ø D_c	80 mm
Antal vändskärspaltor	24

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	nej
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------