

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	227561 INOX
GTIN	4960664685837
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Exakt 90° upp till $a_p = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z per tand	0,09 – 0,13 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 170408 ER-JS
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		