

**CNMG 120404, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PP
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CCX

Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning