

**CNMG 120408, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	PP
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Primäranvändning	P
Sort	CCX
Beläggning	belagd

Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning