

**VNMG 160408, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PP
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CCX
Skärmaterial	Cermet
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min

ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Produktlag	Vändskär för svarvning