

**CC.T 09T304, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T304 CCX Sort: CCX
spån-brytare: PP
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,1 - 0,8 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	CCX
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 310 m/min
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PP
Primäranvändning	P

Skärdjup a_p	0,1 - 0,8 mm
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning