

**DC.T 070204, Sort: CCX**

## Beställningsdata

Ordernummer	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Artikelklass	25E

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
spån-brytare	PP
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	belagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v

ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Sort	CCX
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 370 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning