

**DC.T 070202, Sort: CCX**

## Beställningsdata

Ordernummer	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Artikelklass	25E

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT070202
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärmaterial	Cermet
spån-brytare	PP
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 370 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	M

Beläggning	belagd
Sort	CCX
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning