

**VBMT 160408, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

VBMT 160408 CCX Sort: CCX  
spån-brytare: PP  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 140 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	Cermet
Sort	CCX
ISO-kod vändskär	VBMT160408
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 300 m/min
Antal byten/skär	2
spån-brytare	PP

Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning