

Garant**HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201644 2
GTIN	4045197413369
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****Dubbelt** avbackad **2-fas skålslipning** för användning inom **HPC-området**.**Teknisk beskrivning**

Friställningsdiameter D_1	1,8 mm
Tandantal Z	2
Hörnfasbredd vid 45°	0,03 mm
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	15 mm
Skär-Ø D_c	2 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,014 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	57 mm
Skärlängd L_c	5 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	50 grad
Hörnfasvinkel	45 grad

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------