

**VBMT 160404, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 160404 CCX Sort: CCX
spån-brytare: PP
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT160404
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	PP
Beläggning	belagd
Sort	CCX
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Skärmaterial	Cermet
Produktslag	Vändskär för svarvning