

**VNMG 160408, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	belagd
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	KG
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Sort	CA315
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	K
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 350 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning