

**DCMT 070208, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Sort	CA315
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	K
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Beläggning	belagd
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DCMT 070208
spån-brytare	GK
Skärmaterial	HM

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning