

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Sort: PR1725  
spån-brytare: WP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	WP

Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Sort	PR1725
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	50 - 150 m/min
Sekundär användning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning