

**DCMX 070204 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Artikelklass	25E

Beskrivning

DCMX 070204 Wiper PR1725 Sort: PR1725

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm

Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M

Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Sekundär användning	P
Hörnradie	0,4 mm
Sort	PR1725
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Produktslag	Vändskär för svarvning