

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	DCMX 11T304
Primäranvändning	M
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	belagd
spån-brytare	WP
Sekundär användning	P
Sort	PR1725
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning