

**CC.T 060204, Sort: CA025P**

Beställningsdata

Ordernummer	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 060204 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: HQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
spån-brytare	HQ
Hörnradi	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Tolerans	M

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Sort	CA025P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning