

**CCMT 060204 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 060204 Wiper CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: WP
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Sort	CA025P
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Beläggning	belagd
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning