

**CCMT 060204, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P

Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning