

**CCMT 060202, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	HM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Sort	CA025P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning