



Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 192650 20 |
| GTIN | 4045197107626 |
| Artikelklass | 12W |

Beskrivning

Utförande:

Med avbackade tandade skär.

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmörändring.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs:** Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Prisförmånligt alternativ.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 38 mm

totallängd L: 104 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,031 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------|
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 mm |
| Tandantal Z | 4 |
| Skär-Ø D_c | 20 mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ² | 0,031 mm |
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| totallängd L | 104 mm |
| Skärlängd L_c | 38 mm |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 |
| Tolerans nom.-Ø | js12 |
| Spiralvinkel | 30 grad |
| Hörnfasvinkel | 45 grad |
| Beläggning | TiAlN |
| Skärmaterial | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 844 B |
| Fräsprofil | NR |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Pinnfräsar |