

**DC.T 070202, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DC.T 070202 CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: HQ  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tolerans	M
Beläggning	belagd
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	HQ
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning