

**DCMX 070204 Wiper, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DCMX 070204 Wiper CA025P Sort: CA025P  
spån-brytare: WP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	DCMT 070204

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	WP
Sort	CA025P
Beläggning	belagd
Skärdjup a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning