

**CCMT 120412, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 120412 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: GK

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 3 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Sort	CA025P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2

Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	HM
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning