

**DCMT 070208, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT070208
Sort	CA025P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	GK
Beläggning	belagd
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning