

**DC.T 11T308, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Tolerans	M
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DCMT11T308
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning