


**CC.T 09T302, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CC.T 09T302 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AP  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 400 m/min

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Tolerans	G
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Sort	PDL010
Antal byten/skär	2

Beläggning	belagd
spån-brytare	AP
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	N
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning