


**CC.T 060204, Sort: PDL010**

## Beställningsdata

Ordernummer	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 060204 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AP  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Beläggning	belagd
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Sort	PDL010
Tolerans	G
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	AP
Produktslag	Vändskär för svarvning