

**TNMG 160404, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Antal byten/skär	6
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	AH
Sort	PDL010
Primäranvändning	N

Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning