


**CNMG 120408, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120408 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AH  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 - 600 m/min

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm

Primäranvändning	N
Sort	PDL010
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
spån-brytare	AH
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning