

**DC.T 11T304, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCGT11T304
Beläggning	belagd
Primäranvändning	N
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Tolerans	G
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	AP

Skärmaterial	HM
Sort	PDL010
Produktslag	Vändskär för svarvning