


**WN.G 080404, Sort: PDL010**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Beläggning	belagd
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
spån-brytare	AH
Skärmaterial	HM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	PDL010
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	G
ISO-kod vändskär	WNMG 080404

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning