

metabo**Vinkelslipmaskiner, Typ: WEV11-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation. Kompakt vinkelslipmaskin med **hastighetskontroll** och **minsta handtagsomkrets i sin prestandaklass** för perfekt ergonomi.

- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för fränkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Lägre trötthet än någonsin: kompakt vinkelslipmaskin med hastighetskontroll och minsta handtagsomkrets i sin prestandaklass för perfekt ergonomi.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Verktogsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningsatts, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
anslutningsgänga	M14
tillverkarens beteckning	WEV 11-125 Quick
vikt	2,1 kg
Mjukstart	ja
Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
kabellängd	4 m
anmärkning	Snabbytessystem
effektförbrukning	1100 W
Tomgångsvarvtal	2800 - 10500 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner