

metabo**Vinkelslipmaskiner INOX, Typ: WEV17-125****Beställningsdata**

Ordernummer	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för alla krav och applikationer. Extremt robust vinkelslipmaskin med hög nerväxling och **mycket reducerat**, justerbart **varvtal** för sval slipning. Perfekt **för bearbetning av rostfritt stål**.

- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för frångkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Verktögsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, spänsats, extra handtag och nyckel med två hål.

Teknisk beskrivning

Dödmanskoppling	ja
-----------------	----

vikt	2,5 kg
Mjukstart	ja
effektförbrukning	1700 W
Återstartspärr	ja
anslutningsgänga	M14
tillverkarens beteckning	WEV 17-125 Quick Inox
maximal skiv-Ø	125 mm
kabeltyp	4
anmärkning	Snabbytessystem
Energiförsörjning	Nätdriven
Tomgångsvarvtal	2000 - 7600 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner