

metabo**Vinkelslipmaskiner, Typ: WEA17-125****Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 077132 WEA17-125 |
| GTIN | 4007430246073 |
| Artikelklass | 03D |

Beskrivning**Utförande:****Du definierar gränsen – inte din maskin.**

Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation. 1 700 watt vinkelslipmaskin med kraften hos en stor och hanterbarheten hos en liten slipmaskin för snabbast materialavlägsnande.

- **Integrerad Autobalancer för upp till 50 % mindre hand-arm-vibrationer, längre maskinlivslängd och upp till dubbelt så lång livslängd på slipskivorna.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**
- **Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för frånkoppling.**
- **Konstant varvtal under belastning.**
- **Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.**
- **Verktøgsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| effektförbrukning | 1700 W |
| vikt | 2,5 kg |
| kabellängd | 4 m |
| anmärkning | Snabbytessystem |
| Mjukstart | ja |
| anslutningsgänga | M14 |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Återstartspärr | ja |
| maximal skiv-Ø | 125 mm |
| tillverkarens beteckning | WEA 17-125 Quick |
| Kickbackstopp | ja |
| Tomgångsvarvtal | 11000 min ⁻¹ |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |