



## Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 30 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	192650 30
GTIN	4045197107688
Artikelklass	12W

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Med avbackade tandade skär.

Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilmörändring.

Strl 6M till 25M – **MID-fräs:** Yttermått enligt **fabriksstandard**, som ligger **mellan** DIN 844 **kort** och DIN 844 **lång**.

Prisförmånligt alternativ.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 5

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell och sned

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 5

Skärlängd  $L_c$ : 45 mm

totallängd L: 121 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 25 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,7 mm

Matning  $f_z$  för spårfräsning i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,031 mm

### Teknisk beskrivning

Skär-Ø $D_c$	30 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,7 mm
Tandantal Z	5

Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
totallängd $L$	121 mm
Skärlängd $L_c$	45 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.- $\emptyset$	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar