

Garant**Cirkelsågblad av hårdmetall Positiv spånvinkel, Ø×håldiam.: 250X32Gmm****Beställningsdata**

Ordernummer	179600 250X32G
GTIN	4045197095930
Artikelklass	11T

Beskrivning**Utförande:**

Tandning för hög prestanda med för- och efterskar. De trapetsformade små hårdmetallplattorna skär lätt och ger rena skärytor.

Fördel:

Särskilt lämpligt för hårdeloxerat profilmaterial.

Användningsdata:

På snabbgående maskiner.

F = fin tandning för tunnväggiga profiler eller plattor upp till 5 mm godstjocklek.

M = medelgrov tandning för profiler och rör över 5 mm godstjocklek.

G = grov tandning för massiva material som stavar och stänger.

Positiv spånvinkel 5° för jämna gradfria snitt på maskiner med sågbladet monterat underifrån eller horisontellt. Mycket lämpligt för format-, gering- och längskapning av profiler och solida material.

OBS!:

- **Rekommenderad skärhastighet: 40 – 80 m/s, vid hårdare material som legeringar, mässing eller brons ska det nedre värdet användas.**
- **Var särskilt noggrann med jämn matning; det förhindrar skador.**
- **Ytterligare utföranden på begäran.**
- **Fler cirkelsågblad finns i katalogband 2.**

Teknisk beskrivning

Ø	250 mm
Tjocklek	3,2 mm
Delning t	19,6 mm
hål-Ø	32 mm
Passar till sågfabrikat	Kaltenbach
Tandantal Z	40
Beläggning	VHM
Medbringarhål delcirkel	63 mm
Medbringarhål diameter	11 mm
Medbringarhål antal	2
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	850 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
CuZn	lämplig	450 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		