

**metabo****Vinkelslipmaskiner, Typ: WEA19-1800****Beställningsdata**

Ordernummer	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:**

**Kraftfull 180 mm vinkelslipmaskin med skärdjup av en 230 mm vinkelslipmaskin.**

- **Minskade vibrationer för problemfritt arbete tack vare Metabo VibraTech (MVT) extra handtag och integrerad automatisk balanserare.**
- **Elektroniskt mjukstartsskydd och återstartsskydd.**
- **Växelhuset kan monteras med rotation i steg om 90 grader.**
- **Perfekt ergonomi tack vare ett smalt greppområde för maximal kontroll och enkelt arbete över huvudet.**
- **Metabo Marathon-motor med nytt kyl- och kolborstsystem för dubbel livslängd.**
- **Tacho-Constamatic (TC)-helvågselektronik: snabb arbetsgång på grund av konstant varvtal under belastning.**
- **M-Quick-system för verktygsfria skivbyten med en knapptryckning.**
- **Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.**
- **Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockerar till den lägsta nivån på marknaden – för maximalt användarskydd och snabbt fortsatt arbete.**
- **Elektroniskt mjukstartsskydd och återstartsskydd.**
- **Avstängningskolborstar för att skydda motorn.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive skyddskåpa, extra handtag, M-Quick-spännmutter.

**Teknisk beskrivning**

anmärkning	Stort kapdjup
------------	---------------

anmärkning	M-Quick-system
effektförbrukning	1900 W
maximala vibrationer enligt EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal:	8200 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	WEA 19-180 Quick RT
Återstartspärr	ja
kabellängd	4 m
maximalt kapdjup	60 mm
vikt	2,7 kg
maximal skiv-Ø	180 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner